

# タジマのレーザー墨出し器 単3形電池アダプターボックス 対応製品


## 屋内外

屋内外でクリアなレーザー！  
理想のブルーグリーンライン

**ZERO  
BLUE**  
ゼロブルー



矩十字・横全周  
**KJC**



| ZEROBLSN-KJC

| ZEROBLS-KJC

| ZEROBLN-KJC

| ZEROBL-KJC

矩十字・横  
**KJY**



| ZEROBLN-KJY

| ZEROBL-KJY

矩・横・両縦  
**KYR**



| ZEROBL-KYR

矩・横  
**KY**



| ZEROBL-KY

## 屋外

鮮視度<sup>※2</sup> 9倍！  
屋外での見やすさ抜群！

**GEEZA**  
ジーザ



矩十字・横全周  
**KJC**



| GZASN-KJC

| GZAS-KJC

## 屋外

鮮視度<sup>※2</sup> 6倍！  
お求めやすいグリーンレーザー

**ZERO G**  
ゼロジー



矩十字・横全周  
**KJC**



| ZEROGSN-KJC

| ZEROGS-KJC

※1 ACアダプターは各機種とも別売となります。〈画像はイメージです〉

※2 「鮮視度」とは光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表す当社独自のものです。

注)単3形電池アダプターボックスはAA シールが貼ってあるレーザー墨出し器に適合しています。  
お手持ちの機種にAA シールがない場合は  
フリーダイヤル ☎ **0120-125577** までご連絡をお願いします。  
無償で再設定を行います。



## 単3形電池アダプターボックス LA-AA4BOX



表



裏 (端子側)

## 連続使用時間

シリーズ	ジーザ GEEZA	ゼロジー ZERO G	ゼロブルー ZERO BLUE				
			ZEROBLSN-KJC ZEROBLS-KJC	ZEROBLN-KJC ZEROBL-KJC	ZEROBLN-KJY ZEROBL-KJY	ZEROBL-KYR ZEROBL-KY	
対応製品 (品番)	GZASN-KJC GZAS-KJC	ZEROGSN-KJC ZEROGS-KJC	ZEROBLSN-KJC ZEROBLS-KJC	ZEROBLN-KJC ZEROBL-KJC	ZEROBLN-KJY ZEROBL-KJY	ZEROBL-KYR	ZEROBL-KY
点灯ライン 使用モード			縦ライン 4本使用時		縦ライン 3本使用時	縦ライン 2本使用時	
リチウム 7424 イオン 充電	セーブモード	約 19 時間	—	約 14 時間		約 17 時間	約 20 時間
	ジャストモード	約 14 時間	約 11 時間	約 8 時間		約 10 時間	約 14 時間
	パワーモード	約 10 時間		—			
単3形電池 アダプター ボックス	セーブモード	約 6 時間	—	約 3.5 時間		約 5 時間	約 7 時間
	ジャストモード	約 3.5 時間	約 3 時間	約 1 時間		約 2.5 時間	約 3.5 時間
	パワーモード	約 1 時間		—			

※数値は目安です。充電池の状態や使用状態により使用時間は異なります。